



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Produkt:

NO10-Y544-060-G	LIND LUXURY 60 GRÅ
NO10-Y544-100-G	LIND LUXURY 100 GRÅ
NO10-Y544-120-G	LIND LUXURY 120 GRÅ
NO10-Y544-120SG	LIND LUXURY 120 GRÅ ENKEL SERVANT
NO10-Y544-060-B	LIND LUXURY 60 SORT
NO10-Y544-100-B	LIND LUXURY 100 SORT
NO10-Y544-120-B	LIND LUXURY 120 SORT
NO10-Y544-120SB	LIND LUXURY 120 SORT ENKEL SERVANT

Produktbeskrivelse:

Lind Luxury Baderomsmøbel:

Møbelskap i foliert MDF, har en slett matt overflate med trestruktur. Skuffesystem med slowdown vil ha stilrene håndtak i børstet stål med rette kanter. Møbelskapet leveres med grå eller sort strukturert overflate. Toppmontert servant i støpemarmor, vil komme med enkel rektangulær servant og overløp. Møbelet monteres enkelt på vegg, med medfølgende festebeslag.

5 års garanti på Lind baderomsmøbler.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Møbelet er ikke flatpakket. Leveres i 3 deler.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Laminert overflate:

Møbelskap og fronter består av en MDF plate som er behandlet med en laminert overflate. Det er viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermert fra vannsprut og mulige slag, for dermed å minimere risiko for skader.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av møbelskapet med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade møbelets overflate.

Servant i kunstmateriale:

Servanten er fremstilt i et materiale som er godt egnet til baderoms servanter. Bindemidler og knust marmor støpes i en form og til slutt legges det på en overflatebehandling. Siden servanten blant annet består av marmorpulver har den porer som gjør at overflaten kan påvirkes av fargepigmenter og apparater med høye temperaturer. Servanten må derfor ikke benyttes til hårfarging, oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i servanten. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton, kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipemidler, på servanten.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av servanten med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i servantens overflate.

Hvis det skulle oppstå en ripe i servantens overflate kan den poleres forsiktig med slipepapir med korning 800-1200 for å jevne ut. Bruk deretter klar eller hvit poleringskrem og polermaskin med polerhette i myk ullkvalitet, som holder en hastighet på 1500-2000 o/min. Tørk deretter av overflaten med en myk bomullsklut.

Ettersyn/kontroll:

Ved førstegangs montering av produktet skal alle skruer på møbelet etter strammes. Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av møbelet og montering, samt stramme til skruene ved behov. Vennligst sørg for at møblene har blitt installert i vannrett posisjon. Silikonstripe mellom servant og vegg må være intakt, og skal skiftes ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet. Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Møbelskap kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Servant gjenvinnes som rene masser.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependsen.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli.no
Internettadresse: www.megafli.no

